

Kolana wyczystne

BPBKCL/BPBKC 90°

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B



Opis

BPBKCL – kolano z podwójną uszczelką z gumy EPDM
BPBKC – kolano bez uszczelki


Odgązienie ($\varnothing d_3$) jest przeznaczone do montażu zaślepek (CPHF), tak aby można było skontrolować bądź wyczyścić wnętrze przewodu.

Przykład oznaczenia


Kod produktu: **BPBKCL** - aaa - bbb - 90°

typ _____
 $\varnothing d_1$ _____
 $\varnothing d_3$ _____
° _____

Dane techniczne



Wymiary



$$r_m \approx 1 \times d_1$$

$\varnothing d_1$ nom [mm]	$\varnothing d_3$ nom [mm]	L [mm]	H [mm]	waga [kg]
100	100	100	78	0,4
125	100	125	78	0,6
125	125	125	90	0,6
150	125	150	90	0,8
160	125	160	90	0,8
160	160	160	108	0,8
180	160	175	108	1,1
200	160	200	108	1,4
200	200	200	128	1,4
250	200	250	128	2,3
250	250	250	148	2,3
315	250	315	148	3,5
315	315	315	180	3,5

Tabela ma zastosowanie do BPBKCL z zaślepką CPHF i tej samej średnicy głównego przewodu jak i odgałęzienia ($\varnothing d_1 = \varnothing d_3$).

Z zaślepką CPHF i odgałęzieniem redukującym o jedną średnicę ($\varnothing d_3 < \varnothing d_1$), spadek ciśnienia wynosi około 30%.